

# ALPHA

## 3478DIR160P63

EAN 4031582306286

Неповоротный ролик, Вилка из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, роликовый подшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Диаметр колеса	160 мм
Ширина колеса	40 мм
Ширина ролика	115 мм
Размер панели	137 x 115 мм
Отверстия панели	105 x 80/75 мм
Отверстие панели	11 мм
Общая высота	200 мм
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	1.915 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	135 кг
Допустимая статическая нагрузка	270 кг

### Dimensions



### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478DIR160P63

EAN 4031582306286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

