

ALPHA

3478DVR125P62

EAN 4031582030167

Fixvillás görgő, Préselt acéllemez villa, fényes cink bevonat, kékre passzíválva, csavarozott tengely, talplemezes rögzítés.
Préselt acéllemez keréktárcsa, fekete tömör gumi futófelület, tűgörgős csapágó

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Kerékátmérő	125 mm
Kerékszélesség	37 mm
Görgő szélessége	85 mm
Talplemez mérete	103 x 85 mm
Talplemez furatok távolsága	80/77 x 60 mm
Furat	9 mm
Teljes magasság	155 mm
Hőtartomány	- 20 / + 85 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	0.934 kg
Futófelület keménysége	Shore A 80
Terhelhetőség	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg

Méretetek



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478DVR125P62

EAN 4031582030167



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Szerkezet és Szerelés

