

ALPHA

3478DVR160P63

EAN 4031582030174

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,
Fixation à platine.

Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir,
roulements rouleaux



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	40 mm
Largeur de la roulette	115 mm
Dimension de platine	137 x 115 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Hauteur	200 mm
Résistance à la température	- 20 / + 85 °C
Norme	EN 12532
Poids	1.915 kg
Dureté du bandage	Shore A 80
Capacité de charge dynamique	135 kg
Capacité de charge statique	270 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478DVR160P63

EAN 4031582030174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

