

ALPHA

3478DVR160P63

EAN 4031582030174

Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincado, cromado a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de aço prensado, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento de agulhas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Diâmetro da roda | 160 mm |
| Largura da roda | 40 mm |
| Largura da roda | 115 mm |
| Medida da placa de fixação | 137 x 115 mm |
| Distância de furação | 105 x 80/75 mm |
| Diâmetro de furação | 11 mm |
| Altura total | 200 mm |
| Temperatura | - 20 / + 85 °C |
| Norma | EN 12532 |
| Peso da roda | 1.915 kg |
| Dureza da superfície de rodagem | Shore A 80 |
| Capacidade de carga | 135 kg |
| Cap. de carga estática | 270 kg |

Dimensions



Advantages at a glance

| | |
|---------------------------|-----------|
| Resistência de rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ○ ○ ○ |
| Protecção contra oxidação | ● ● ● ○ ○ |

ALPHA

3478DVR160P63

EAN 4031582030174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

