

ALPHA

3478DVR200P63

EAN 4031582030181

Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincado, cromado a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de aço prensado, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento de agulhas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	50 mm
Largura da roda	115 mm
Medida da placa de fixação	140 x 115 mm
Distância de furação	105 x 80/75 mm
Diâmetro de furação	11 mm
Altura total	240 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	2.125 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 80
Capacidade de carga	205 kg
Cap. de carga estática	410 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478DVR200P63

EAN 4031582030181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

