

ALPHA

3478DVR200P63

EAN 4031582030181

Rolă fixă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din tablă din oțel, ambutisată, suprafață de rulare din cauciuc plin negru, rulment cu role ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Lățimea roții	50 mm
Lățimea roții	115 mm
Mărimea plăcii	140 x 115 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Înălțime totală	240 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Greutate	2.125 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	205 kg
Sarcină statică	410 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478DVR200P63

EAN 4031582030181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

