

ALPHA

3478ITP100P63

EAN 4031582030709

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z hliníkové slitiny, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	40 mm
Šířka kolečka	115 mm
Velikost plotny	136 x 117 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Stavební výška	125 mm
Teplota	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.981 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	300 kg
Statická nosnost	600 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478ITP100P63

EAN 4031582030709



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

