

# ALPHA

## 3478ITP100P63

EAN 4031582030709

Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación.  
núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	40 mm
Ancho de rueda	115 mm
Medida de pletina	136 x 117 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Altura total	125 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.981 kg
Dureza del bandaje	Shore D 42
Capacidad de carga	300 kg
Capacidad de carga estática	600 kg

### Dimensiones



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478ITP100P63

EAN 4031582030709



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

