

ALPHA

3478ITP100P63

EAN 4031582030709

Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging.
Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	40 mm
Wielbreedte	115 mm
Plaatafmeting	136 x 117 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	125 mm
Temperatuur	- 10 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.981 kg
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	300 kg
Statisch draagvermogen	600 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478ITP100P63

EAN 4031582030709



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

