

ALPHA

3478ITP100P63

EAN 4031582030709

Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincado, cromado a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	40 mm
Largura da roda	115 mm
Medida da placa de fixação	136 x 117 mm
Distância de furação	105 x 80/75 mm
Diâmetro de furação	11 mm
Altura total	125 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	0.981 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 42
Capacidade de carga	300 kg
Cap. de carga estática	600 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Proteção contra oxidação	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478ITP100P63

EAN 4031582030709



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

