

# ALPHA

## 3478ITP100P63

EAN 4031582030709

Rolă fixă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din aluminiu, suprafață de rulare din poliuretan, rulment de precizie

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	40 mm
Lățimea roții	115 mm
Mărimea plăcii	136 x 117 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Înălțime totală	125 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.981 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	300 kg
Sarcină statică	600 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478ITP100P63

EAN 4031582030709



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

