

# ALPHA

## 3478ITP100P63

EAN 4031582030709

Неповоротний ролик, Вилка із штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластины.

Центр колеса із алюмінію, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	40 MM
ширина ролика	115 MM
розмір пластины	136 x 117 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Загальна висота	125 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.981 кг
Міцність покришки	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	300 кг
допустиме навантаження (статичне)	600 кг

### Dimensions



### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478ITP100P63

EAN 4031582030709



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

