

# ALPHA

## 3478ITP125P63

EAN 4031582306415

Фиксирано колело, Вилка от стоманена ламарина, ярко поцинкована, синьо пасивиране, завинтена ос на колело, закрепване на планка.  
Корпус на колело от алуминий, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

### Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	50 мм
Ширина на колелото	115 мм
Размер на планката	137 x 115 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Конструктивна височина	161 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	1.732 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	300 кг
Статична товароносимост	600 кг

### Размери



### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478ITP125P63

EAN 4031582306415



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

