

ALPHA

3478ITP125P63

EAN 4031582306415

Ruota fissa, Supporto in lamiera di acciaio stampata, finitura zincata, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Centro della ruota in alluminio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Larghezza ruota	115 mm
Dimensione della piastra	137 x 115 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Altezza utile	161 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	1.732 kg
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	300 kg
Portata statica	600 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478ITP125P63

EAN 4031582306415



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

