

# ALPHA

3478ITP125P63

EAN 4031582306415

Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging.  
Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter           | 125 mm         |
| Wielbreedte            | 50 mm          |
| Wielbreedte            | 115 mm         |
| Plaatafmeting          | 137 x 115 mm   |
| Boutgatafstand         | 105 x 80/75 mm |
| Bevestigingsgat        | 11 mm          |
| Bouwhoogte             | 161 mm         |
| Temperatuur            | - 10 / + 60 °C |
| Standaard              | EN 12532       |
| Eigen gewicht          | 1.732 kg       |
| Hardheid van de band   | Shore D 42     |
| Dyn. draagvermogen     | 300 kg         |
| Statisch draagvermogen | 600 kg         |

## Afmetingen



## Kenmerken

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Rolweerstand        | ● ● ● ○ ○ |
| Verplaatsingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Strepen             | ● ● ● ● ○ |
| Roest bescherming   | ● ● ● ○ ○ |

# ALPHA

3478ITP125P63

EAN 4031582306415



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

