

# ALPHA

## 3478ITP125P63

EAN 4031582306415

Неповоротный ролик, Вилка из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шарикоподшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	50 мм
Ширина ролика	115 мм
Размер панели	137 x 115 мм
Отверстия панели	105 x 80/75 мм
Отверстие панели	11 мм
Общая высота	161 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	1.732 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 42
Допустимая динамическая нагрузка	300 кг
Допустимая статическая нагрузка	600 кг

### Dimensions



### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478ITP125P63

EAN 4031582306415



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

