

ALPHA

3478ITP125P63

EAN 4031582306415

Неповоротний ролик, Вилка із штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса із алюмінію, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	115 MM
розмір пластини	137 x 115 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Загальна висота	161 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	1.732 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	300 кг
допустиме навантаження (статичне)	600 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478ITP125P63

EAN 4031582306415



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

