

ALPHA

3478POJ108P62

EAN 4031582306613

Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación.

Núcleo de rueda de polipropileno, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	108 mm
Ancho de la rueda	36 mm
Ancho de rueda	85 mm
Medida de pletina	103 x 85 mm
Distancia de agujeros	80/77 x 60 mm
Diámetro de agujero	9 mm
Altura total	132 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.405 kg
Dureza del bandaje	Shore D 65
Capacidad de carga	150 kg
Capacidad de carga estática	300 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478POJ108P62

EAN 4031582306613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

