

ALPHA

3478POJ108P62

EAN 4031582306613

Ruota fissa, Supporto in lamiera di acciaio stampata, finitura zincata, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Centro della ruota in polipropilene, mozzo su cuscinetti a rulli, parafili

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	108 mm
Larghezza della ruota	36 mm
Larghezza ruota	85 mm
Dimensione della piastra	103 x 85 mm
Interasse fori piastra	80/77 x 60 mm
Diametro fori piastra	9 mm
Altezza utile	132 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.405 kg
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	150 kg
Portata statica	300 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478POJ108P62

EAN 4031582306613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

