

ALPHA

3478POJ108P62

EAN 4031582306613

Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincado, cromado a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de polipropileno, com anit-fios, rolamento de agulhas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	108 mm
Largura da roda	36 mm
Largura da roda	85 mm
Medida da placa de fixação	103 x 85 mm
Distância de furação	80/77 x 60 mm
Diâmetro de furação	9 mm
Altura total	132 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	0.405 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 65
Capacidade de carga	150 kg
Cap. de carga estática	300 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478POJ108P62

EAN 4031582306613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

