

ALPHA

3478POJ108P62

EAN 4031582306613

Rolă fixă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Roată din polipropilenă, cu apărători, rulment cu colivie cu ace



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	108 mm
Lățimea roții	36 mm
Lățimea roții	85 mm
Mărimea plăcii	103 x 85 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Înălțime totală	132 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.405 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 65
Sarcină dinamică	150 kg
Sarcină statică	300 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478POJ108P62

EAN 4031582306613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

