

ALPHA

3478POJ108P62

EAN 4031582306613

Неповоротний ролик, Вилка із штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса із поліпропілену, з нарізними пристроями захисту, роликопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	108 ММ
Ширина колеса	36 ММ
ширина ролика	85 ММ
розмір пластини	103 x 85 ММ
Центри отворів диску	80/77 x 60 ММ
Отвір диску	9 ММ
Загальна висота	132 ММ
Температура	- 20 / + 60 °С
Стандарт	EN 12532
Вага	0.405 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	150 кг
допустиме навантаження (статичне)	300 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стойкий до корозії	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478POJ108P62

EAN 4031582306613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

