

ALPHA

3478POO125P62 RAL9011

EAN 4031582306644

Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincado, cromado a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	40 mm
Medida da placa de fixação	103 x 85 mm
Distância de furação	80/77 x 60 mm
Diâmetro de furação	9 mm
Altura total	155 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	0.549 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 65
Capacidade de carga	200 kg
Cap. de carga estática	400 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478POO125P62 RAL9011

EAN 4031582306644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

