

ALPHA

3478POO125P62 RAL9011

EAN 4031582306644

Неповоротний ролик, Вилка із штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса із поліпропілену, простий підшипник ковзання



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса | 125 MM |
| Ширина колеса | 40 MM |
| розмір пластини | 103 x 85 MM |
| Центри отворів диску | 80/77 x 60 MM |
| Отвір диску | 9 MM |
| Загальна висота | 155 MM |
| Температура | - 20 / + 60 °C |
| Стандарт | EN 12532 |
| Вага | 0.549 кг |
| Міцність покриття | Міцність за Шором D 65 |
| Вантажопідйомність | 200 кг |
| допустиме навантаження (статичне) | 400 кг |

Dimensions



Advantages at a glance

| | |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при переміщенні | ● ● ● ○ ○ |
| Тертя | ● ● ● ● ● |
| Стійкий до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ALPHA

3478POO125P62 RAL9011

EAN 4031582306644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

