

# ALPHA

**3478POR080P62 RAL9011**

EAN 4031582030396

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, uchycení s plotýnkou.  
Střed kolečka vyroben z polypropylénu, jehlové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

## Technické údaje

Průměr kolečka	80 mm
Šířka kola	34 mm
Šířka kolečka	85 mm
Velikost plotny	103 x 85 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Stavební výška	108 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.401 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	125 kg
Statická nosnost	250 kg

## Dimensions



## Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478POR080P62 RAL9011

EAN 4031582030396



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

