

ALPHA

3478POR080P62 RAL9011

EAN 4031582030396

Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging.

wiel van polypropyleen, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	80 mm
Wielbreedte	34 mm
Wielbreedte	85 mm
Plaatafmeting	103 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	108 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.401 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	125 kg
Statisch draagvermogen	250 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478POR080P62 RAL9011

EAN 4031582030396



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

