

ALPHA

3478POR080P62 RAL9011

EAN 4031582030396

Неповоротный ролик, Вилка из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Полипропилена, роликовый подшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	80 мм
Ширина колеса	34 мм
Ширина ролика	85 мм
Размер панели	103 x 85 мм
Отверстия панели	80/77 x 60 мм
Отверстие панели	9 мм
Общая высота	108 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.401 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 65
Допустимая динамическая нагрузка	125 кг
Допустимая статическая нагрузка	250 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478POR080P62 RAL9011

EAN 4031582030396



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

