

ALPHA

3478POR080P62 RAL9011

EAN 4031582030396

Неповоротний ролик, Вилка із штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса із поліпропілену, роликотідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	80 MM
Ширина колеса	34 MM
ширина ролика	85 MM
розмір пластини	103 x 85 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Загальна висота	108 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.401 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	125 кг
допустиме навантаження (статичне)	250 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478POR080P62 RAL9011

EAN 4031582030396



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

