

ALPHA

3478POR100P62 RAL9011

EAN 4031582030402

Фиксирано колело, Вилка от стоманена ламарина, ярко поцинкована, синьо пасивиране, завинтена ос на колело, закрепване на планка.
Корпус на колелото от полипропилен, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	100 мм
Ширина на гумите	36 мм
Ширина на колелото	85 мм
Размер на планката	103 x 85 мм
Център на отвора на планката	80/77 x 60 мм
Отвор на планката	9 мм
Конструктивна височина	128 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.366 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 65
Динамична товароносимост	160 кг
Статична товароносимост	320 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478POR100P62 RAL9011

EAN 4031582030402



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

