

ALPHA

3478POR100P62 RAL9011

EAN 4031582030402

固定脚轮, 压制钢制前叉, 电镀镀铬, 螺帽轮轴, 托板安装装置.
聚丙烯制轮心,
滚柱轴承

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	100 毫米
车轮宽度	36 毫米
脚轮宽度	85 毫米
托板尺寸	103 x 85 毫米
托板孔中心	80/77 x 60 毫米
托板孔	9 毫米
总高度	128 毫米
温度	- 20 / + 60 摄氏度
标准	EN 12532
重量	0.366 公斤
轮面硬度	支杆 D 65
动(力)载重量	160 公斤
静载重量	320 公斤

Dimensions



Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ●
防锈	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478POR100P62 RAL9011

EAN 4031582030402



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

