

ALPHA

3478POR100P62 RAL9011

EAN 4031582030402

Неповоротний ролик, Вилка із штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса із поліпропілену, роликотідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 ММ
Ширина колеса	36 ММ
ширина ролика	85 ММ
розмір пластини	103 x 85 ММ
Центри отворів диску	80/77 x 60 ММ
Отвір диску	9 ММ
Загальна висота	128 ММ
Температура	- 20 / + 60 °С
Стандарт	EN 12532
Вага	0.366 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	160 кг
допустиме навантаження (статичне)	320 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стойкий до корозії	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478POR100P62 RAL9011

EAN 4031582030402



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

