

# ALPHA

**3478POR125P62 RAL9011**

EAN 4031582306675

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,  
Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, roulements rouleaux

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

## Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	40 mm
Largeur de la roulette	85 mm
Dimension de platine	103 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	155 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.57 kg
Dureté du bandage	Shore D 65
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg

## Dimensions



## Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478POR125P62 RAL9011

EAN 4031582306675



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

