

ALPHA

3478POR125P62 RAL9011

EAN 4031582306675

Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging.

wiel van polypropyleen, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	40 mm
Wielbreedte	85 mm
Plaatafmeting	103 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.57 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478POR125P62 RAL9011

EAN 4031582306675



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

