

ALPHA

3478POR125P62 RAL9011

EAN 4031582306675

Rolă fixă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Roată din polipropilenă, rulment cu colivie cu ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	40 mm
Lățimea roții	85 mm
Mărimea plăcii	103 x 85 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Înălțime totală	155 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.57 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 65
Sarcină dinamică	200 kg
Sarcină statică	400 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478POR125P62 RAL9011

EAN 4031582306675



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

