

ALPHA

3478PVO080P62

EAN 4031582306699

Rolă fixă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	80 mm
Lățimea roții	35 mm
Lățimea roții	85 mm
Mărimea plăcii	103 x 85 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Înălțime totală	108 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.471 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	70 kg
Sarcină statică	140 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PVO080P62

EAN 4031582306699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

