

# ALPHA

## 3478PVO100P62

EAN 4031582306712

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, kluzné uložení

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	35 mm
Šířka kolečka	85 mm
Velikost plotny	103 x 85 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Stavební výška	128 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.432 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	75 kg
Statická nosnost	150 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ○ ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Dimensions



# ALPHA

3478PVO100P62

EAN 4031582306712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

