

ALPHA

3478PVO100P62

EAN 4031582306712

Rolă fixă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	35 mm
Lățimea roții	85 mm
Mărimea plăcii	103 x 85 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Înălțime totală	128 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.432 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	75 kg
Sarcină statică	150 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PVO100P62

EAN 4031582306712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

