

# ALPHA

## 3478PVO100P62

EAN 4031582306712

Неповоротний ролик, Вилка із штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, простий підшипник ковзання

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	35 MM
ширина ролика	85 MM
розмір пластини	103 x 85 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Загальна висота	128 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.432 кг
Міцність покришки	Міцність за Шором A 80
Вантажопідйомність	75 кг
допустиме навантаження (статичне)	150 кг

### Dimensions



### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ○ ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стойкий до корозії	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478PVO100P62

EAN 4031582306712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

