

# ALPHA

## 3478PVO125P62

EAN 4031582306736

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,  
Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir,  
moyeu lisse

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	37 mm
Largeur de la roulette	85 mm
Dimension de platine	103 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	155 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.813 kg
Dureté du bandage	Shore A 80
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

### Dimensions



### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ○ ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478PVO125P62

EAN 4031582306736



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

