

ALPHA

3478PVO160P63

EAN 4031582306750

Фиксирано колело, Вилка от стоманена ламарина, ярко поцинкована, синьо пасивиране, завинтена ос на колело, закрепване на планка.
Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна гума, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	160 мм
Ширина на гумите	40 мм
Ширина на колелото	115 мм
Размер на планката	137 x 115 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Конструктивна височина	200 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	1.626 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 80
Динамична товароносимост	135 кг
Статична товароносимост	270 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ○ ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ○ ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PVO160P63

EAN 4031582306750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

