

ALPHA

3478PVO160P63

EAN 4031582306750

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,
Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir,
moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

| | |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Largeur de la roulette | 115 mm |
| Dimension de platine | 137 x 115 mm |
| Distance entre axe | 105 x 80/75 mm |
| Diamètre des trous | 11 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Résistance à la température | - 20 / + 60 °C |
| Norme | EN 12532 |
| Poids | 1.626 kg |
| Dureté du bandage | Shore A 80 |
| Capacité de charge dynamique | 135 kg |
| Capacité de charge statique | 270 kg |

Dimensions



Propriétés

| | |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement | ● ● ○ ○ ○ |
| Bruit du mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ○ ○ ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |

ALPHA

3478PVO160P63

EAN 4031582306750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

