

ALPHA

3478PVO200P63

EAN 4031582306767

Неповоротний ролик, Вилка із штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	115 MM
розмір пластини	140 x 115 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Загальна висота	240 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.22 кг
Міцність покришки	Міцність за Шором A 80
Вантажопідйомність	205 кг
допустиме навантаження (статичне)	410 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ○ ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PVO200P63

EAN 4031582306767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

