

# ALPHA

## 3478PVR080P62

EAN 4031582030648

Ruota fissa, Supporto in lamiera di acciaio stampata, finitura zincata, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo su cuscinetto a rulli

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	80 mm
Larghezza della ruota	35 mm
Larghezza ruota	85 mm
Dimensione della piastra	103 x 85 mm
Interasse fori piastra	80/77 x 60 mm
Diametro fori piastra	9 mm
Altezza utile	108 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.452 kg
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	70 kg
Portata statica	140 kg

### Dimensioni



### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478PVR080P62

EAN 4031582030648



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struttura e montaggio

