

ALPHA

3478PVR080P62

EAN 4031582030648

Неповоротный ролик, Вилка из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, черная, роликовый подшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	80 мм
Ширина колеса	35 мм
Ширина ролика	85 мм
Размер панели	103 x 85 мм
Отверстия панели	80/77 x 60 мм
Отверстие панели	9 мм
Общая высота	108 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.452 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	70 кг
Допустимая статическая нагрузка	140 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PVR080P62

EAN 4031582030648



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

