

# ALPHA

## 3478PVR125P62

EAN 4031582030662

Pevné kolečko, Vidlice vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	37 mm
Šířka kolečka	85 mm
Velikost plotny	103 x 85 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Stavební výška	155 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.827 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg

### Dimensions



### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478PVR125P62

EAN 4031582030662



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

