

ALPHA

3478PVR125P62

EAN 4031582030662

Неповоротний ролик, Вилка із штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	37 MM
ширина ролика	85 MM
розмір пластини	103 x 85 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Загальна висота	155 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.827 кг
Міцність покришки	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	100 кг
допустиме навантаження (статичне)	200 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PVR125P62

EAN 4031582030662



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

