

ALPHA

3478PVR160P63

EAN 4031582306811

Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincado, cromado a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento de agulhas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	160 mm
Largura da roda	40 mm
Largura da roda	115 mm
Medida da placa de fixação	137 x 115 mm
Distância de furação	105 x 80/75 mm
Diâmetro de furação	11 mm
Altura total	200 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	1.614 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 80
Capacidade de carga	135 kg
Cap. de carga estática	270 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Proteção contra oxidação	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PVR160P63

EAN 4031582306811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

