

# ALPHA

## 3478PVR200P63

EAN 4031582030686

Фиксирано колело, Вилка от стоманена ламарина, ярко поцинкована, синьо пасивиране, завинтена ос на колело, закрепване на планка.  
Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

### Технически данни

Диаметър на колело	200 мм
Ширина на гумите	50 мм
Ширина на колелото	115 мм
Размер на планката	140 x 115 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Конструктивна височина	240 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	2.4 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 80
Динамична товароносимост	205 кг
Статична товароносимост	410 кг

### Размери



### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ○ ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478PVR200P63

EAN 4031582030686



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

