

ALPHA

3478PVR200P63

EAN 4031582030686

Fixvillás görgő, Préselt acéllemez villa, fényes cink bevonat, kékre passzíválva, csavarozott tengely, talplemezes rögzítés.
Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, tűgörgős csapágó



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Kerékátmérő	200 mm
Kerékszélesség	50 mm
Görgő szélessége	115 mm
Talplemez mérete	140 x 115 mm
Talplemez furatok távolsága	105 x 80/75 mm
Furat	11 mm
Teljes magasság	240 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	2.4 kg
Futófelület keménysége	Shore A 80
Terhelhetőség	205 kg
Statikus teherbírás	410 kg

Méretetek



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PVR200P63

EAN 4031582030686



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Szerkezet és Szerelés

