

# ALPHA

## 3478UAR080P62 grey

EAN 4031582306828

Фиксирано колело, Вилка от стоманена ламарина, ярко поцинкована, синьо пасивиране, завинтена ос на колело, закрепване на планка.  
Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, ролков лагер

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

### Технически данни

Диаметър на колело	80 мм
Ширина на гумите	38 мм
Ширина на колелото	85 мм
Размер на планката	103 x 85 мм
Център на отвора на планката	80/77 x 60 мм
Отвор на планката	9 мм
Конструктивна височина	108 мм
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.49 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	150 кг
Статична товароносимост	300 кг

### Размери



### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478UAR080P62 grey

EAN 4031582306828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

